

SPS-10

SOLDER PASTE SOFTENER

ソルダソフナー

クリームはんだ攪拌機の定番 SPS シリーズ
ニューモデル登場！

手攪拌に近い力で定量的に攪拌します。



300cc 容器装着時



コントロールパネル

- ソルダペースト攪拌機のパイオニア、
SPSシリーズの後継機が登場します。
- 従来機との互換性はそのままに、
メモリ機能・10秒単位設定を可能にしました。
- オートバランス機能で100・300cc容器に対応します。

ソルダソフナ SPS-10は


ソルダペーストの攪拌を、
手作業に近い力で穏やかに個人差なく均一に行います。

- 従来のSPS-1と互換性があるため、SPS-1の設定をそのまま使用できます。
- 新たに9個までの条件設定を本体にメモリできます。
- 10秒単位での攪拌時間の設定ができるようになりました。
- 0～500g(100cc)、250g～1kg(300cc)までの重量にオートバランス機能で対応します。
- 弊社独自の回転方式で手攪拌と同様の力を使用し、攪拌できます。
これによりソルダペーストに掛かる負荷をできるだけ減らしています。

仕様

項 目	仕 様
混練方式	偏心自動式惑星回転法
	公 転：ペーストに遠心圧力をかけ流動させる
	偏心自転：ペーストを上下に回転させる
回転数	本回転時：公転400rpm 自転(公転の1/6) オートバランス時(3分)：200rpm
遠心圧力	最大50kPa (0.5kgf/cm ²)
動作タイマー	10秒～60分 10秒単位/パネル設定
メモリ機能	9件 (最大) の設定条件をメモリ可能
ペースト容器	ソルダペースト500g (100cc容器)
	1kg (300cc容器)
回転/バランス	オートバランサー
安全機能	① ドアロック 動作中ドア密閉
	② 振動検出 検出時混練停止
定格電力	30W
電源	AC100,115,220,240V±10% 50/60Hz ご注文時指定
補助電源	アルカリ乾電池 単3×4 (オートバランサー用)
重量	約23kg

外形寸法図



※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※掲載の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

スパイラル粘度計

自動制御機器、理化学機器、電子医科機器

株式会社 マルコム

本 社：〒151-0071 東京都渋谷区本町4-15-10
TEL 03(3320)5611 FAX 03(3320)5615
U R L：http://www.malcom.co.jp E-mail：sales@malcom.co.jp
湘南支社：〒257-0015 神奈川県秦野市平沢181-1
TEL 0463(85)3411 FAX 0463(85)3255

代 理 店