

独自の特長をもつKOACHだからできること

図は、レンズの検査工程での、スタンダードタイプKOACH C900-F-SUSを使用することを想定したレイアウトの一例です。KOACHなら、クリーンガウンを使うレンズの清掃という発塵作業と、清掃後のレンズの検査という清浄作業を同一空間内で完結することができます。

清浄作業

レンズの検査

クリーンガウンでの 粉じん・静電気の除去

発塵作業

粉じんから 作業がしやすい

オーフンなままで清浄度を維持できるので、作業性を損なわずに、精密な作業を行えます。

「極微量のサンプルを分注する細やかな作業にも対応できました」
公益財団法人かずさDNA研究所様



「作業着のまままで検査でき、業務が効率的にになりました」
新明和工業株式会社様



複数人で作業ができる
気流によるエリア分けができるので、複数人で同時に使用しても左右や向かいの作業に影響を与えることになります。



「最大4人で使用することができ、コスト・スペース共に削減できました」
菊池光学精工株式会社様



「クリーンを使った重量物の搬入も容易でした」
情報通信研究機構未来ICT研究所様



「頭微鏡を直接覗きながらの作業もスムーズに行えました」
国立研究開発法人海洋研究開発機構様



「クリーンを用いた手洗いが簡単」
株式会社理学相原精機様